




MACRO MOLINO TIPO WILLYE

R-TE-650/1

Utilizado para la molienda de muestras secas de hojas, pellets de plásticos, raíces y tubérculos, y otros.

Características Técnicas

R-TE-650/1

- Rotación: Fija en 1730 RPM;
- Motor: Inducción 1/2 CV;
- Rotor: 4 cuchillos fijos en acero especial de alta dureza con tratamiento anti oxidación;
- Capacidad de molienda: ± 15 kg/hora (dependiendo del material a ser molido);
- Bocal de salida: Rectangular de A=92 x P=32 mm ;
- Seguridad: Permite el giro del cuchillo/rotor solamente cuando la tapa está cerrada;
- Cámara de molienda: En acero cromado con 4 cuchillos regulables en acero especial de alta dureza y tratamiento anti oxidación;
- Tapa: En acrílico transparente;
- Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática;
- Dimensiones: A=360 x P=600 x A=500 mm;
- Peso: 40 KG;
- Potencia: 500 Watts;
- Voltaje: 220 Volts;
- También incluye: 02 Fusibles extra; 03 tamices en acero inoxidable con malla MESH 10, 20, 30;
- Modelo opcional: R-TE-650/1-127V de 127 Volts;

Beneficios y Ventajas

- Posee sensor de apertura de la tapa, lo que garantiza seguridad
- Equipo compacto y de fácil manipulación
- Mayor en el proceso de la molienda
- Molienda en flujo continuo
- Tapa en acrílico para la visualización de la muestra
- Ajuste fácil y rápido del rotor conforme la muestra
- Salida de muestra amplia, lo que facilita la colecta de la muestra molida
- Viene con tamices de malla 10, 20 y 30 de fácil cambio, lo que proporciona agilidad y practicidad
- Posee manijas que facilitan el transporte y el desplazamiento del equipo
- La presencia de pies amortiguadores de goma evita la vibración, lo que proporciona estabilidad
- Los cuchillos especiales de acero están fabricados y procesados para lograr un alto grado de calidad debido a su alta dureza y alta resistencia al desgaste.