



MICRO MOLINO TIPO WILLYE

R-TE-648

Utilizado para molienda de pequeñas muestras secas de hojas, raíces y tubérculos.

Características Técnicas

R-TE-648

- Rotación: Fija en 1730 RPM ;
- Motor: Inducción monofásica 1/4 CV ;
- Rotor: 4 cuchillos fijos en acero especial de alta dureza con tratamiento anti oxidación ;
- Molienda: Por flujo continuo ;
- Seguridad: Permite el giro del cuchillo/rotor solamente cuando la tapa está cerrada ;
- Cámara de molienda: En acero cromado con 2 cuchillos regulables en acero especial de alta dureza y tratamiento anti oxidación ;
- Tapa: En acrílico transparente ;
- Gabinete: En acero carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática ;
- Dimensiones: Ancho=270 x Profundidad=510 x Alto=400 mm ;
- Peso: 28 kg ;
- Potencia: 500 Watts ;
- Voltaje: 220 Volts ;
- Acompaña: 02 Fusibles extra; 03 tamices en acero inoxidable con malla mesh 10, 20, 30;
- Modelo opcional: R-TE-648-127V de 127 Volts;

Beneficios y Ventajas

- Posee sensor de apertura de la tapa, lo que garantiza seguridad
- Equipo compacto y de fácil manipulación
- Mayor rapidez en el proceso de la molienda
- Molienda en flujo continuo
- Tapa en acrílico para la visualización de la muestra
- Ajuste fácil y rápido del rotor conforme la muestra
- Viene con 3 tamices de malla 10, 20 y 30 de fácil cambio, lo que proporciona agilidad y practicidad
- Posee manijas que facilitan el transporte y desplazamiento del equipo
- La presencia de pies amortiguadores de goma evita la vibración, lo que proporciona estabilidad
- Los cuchillos especiales de acero están fabricados y procesados para lograr un alto grado de calidad debido a su alta dureza y alta resistencia al desgaste
- Rígido control de calidad, con el que las verificaciones y pruebas garantizan el perfecto funcionamiento del equipo, lo que proporciona seguridad y satisfacción al cliente
- Atención al cliente para despejar dudas y proporcionar explicaciones sobre el equipo y las metodologías
- Posibilidad de adaptaciones de acuerdo con las necesidades del cliente, lo que vuelve al equipo de línea especial.