



AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO

TE-0854

Utilizado para trabalhos laboratoriais na homogeneização com opção de aquecimento de amostras líquidas de baixa viscosidade e para auxílio durante titulações, proporcionando uniformidade. Referência: viscosidade da água a 25°C: 0,891 cP.

Características Técnicas

TE-0854

- Temperatura na placa: 50°C a 350°C;
- Rotação: 100 a 2000 RPM;
- Controle de rotação e temperatura: Digital micro processado PWM com regulagem de 10 a 99% no display;
- Capacidade de agitação: Até 20 litros de solução;
- Chapa aquecedora: Em alumínio 6351- diâmetro de 200mm;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura lisa;
- Dimensões: L=210 x P=250 x A=130 mm;
- Peso: 6 kg;
- Potência: 400 Watts ;
- Tensão: 220 Volts; Cabo de energia conforme NBR 14136 com adaptador tripolar padrão IEC;
- Acompanha: 01 Barra magnética (peixinho) revestida de teflon; 02 Fusíveis extra;

Benefícios e Vantagens

- Equipamento compacto e de fácil manuseio que possui aquecimento, mas pode ser utilizado apenas como agitador magnético
- Possibilidade de agitação de até 20 litros, utilizando-se diferentes tipos de recipientes como: becker, erlenmeyer e frascos, proporcionando agilidade e facilidade
- Acompanha barra magnética de teflon, a qual é inerte não interferindo na amostra
- Acompanha barra magnética e há a opção de selecionar o tipo de acordo com a necessidade do cliente: a barra magnética é revestida em teflon resistente a produtos químicos, de grande durabilidade, sem soldas, mono-molde, impedindo a penetração de produtos no seu interior (impermeável), não descartável, com imã em alnico V de alta intensidade, resistente a temperaturas de -270 a +260 °C: Barras Lisas/Triangulares: utilização em recipientes com a superfície plana/lisa (sem imperfeições), Barras Ovais: utilização em balões volumétricos, Barras Com Anel Central/Octogonal/Angular: utilização em recipientes com a superfície irregular (com imperfeições - concavidade)
- Possui display com indicação da porcentagem de velocidade e de temperatura utilizados, podendo ser usado como referência de processo, proporcionando praticidade
- Base (chapa) de alumínio maciço, o que proporciona maior distribuição e conservação da temperatura
- Possui resistência blindada em aço inox, proporcionando segurança e robustez
- Após um tempo sem uso o equipamento na intensidade 0% de velocidade entra em stand by, o que contribui para o aumento da vida útil do mesmo
- Possui plug IEC, proporcionando flexibilidade de uso e agilidade, por ser universal
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, torna o equipamento já de linha um equipamento especial