



AGITADOR ELETROMAGNÉTICO

B-AGIT

Utilizado para análises granulométricas com peneiras redondas de 8, 5 ou 3 polegadas de diâmetro

Características Técnicas

B-AGIT

- Capacidade: Até 6 peneiras de 2" de altura ou até 12 peneiras de 1" de altura;
- Peneiras: Aro rígido em latão ou aço inox com 8, 5 ou 3" x 1 ou 2" de altura;
- Abertura: 100 a 20mm (3,5 a 635 Tyler/Mesh);
- Temporizador: Para desligar o aparelho automaticamente em até 30 minutos, com escala de minuto em minuto;
- Reostato: Para controle de intensidade das vibrações;
- Tensão: 110 ou 220 volts;
- Frequência: 50 / 60 HZ;
- Acompanha: Tampa e fundo;
- Nota: Não acompanha peneiras;

Benefícios e Vantagens

- Bivolt se ajusta conforme a rede elétrica do cliente
- Possui temporizador para programação do tempo de funcionamento
- Ajuste de vibração conforme necessidade do cliente
- Indicação luminosa de funcionamento e parada
- Capacidade: até 6 peneiras de 2' de altura ou até 12 peneiras de 1' de altura
- Permite combinações de peneiras de diferentes granulometrias, conforme necessidade, bem como a calibração do ponto de melhor peneiramento. Dessa forma podem ser criados receitas e procedimentos
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente, que torna o equipamento já de linha um equipamento especial.