



BOMBA DE VÁCUO À BASE DE ÓLEO

TE-058

Utilizado para aplicação de vácuo e ar comprimido. Para vácuo, tem utilização em evaporadores rotativos, estufas a vácuo, dessecadores e filtrações etc.

Características Técnicas

TE-058

- Compressor: Hermético 1/6 HP à base de óleo;
- Vácuo: 0 a ± 620 mmHg em relação a pressão atmosférica.;
- Pressão: 0 a 30 lbf/pol² em relação a pressão atmosférica;
- Vazão: 15 litros/minuto;
- Registro: Com indicador analógico para regulação de vácuo e pressão;
- Dispositivo: Para retenção de contaminantes e registro dreno para troca do óleo;
- Segurança: Dispositivo para retenção de contaminantes;
- Gabinete: Em poliestireno e base em aço inox 304 com pintura eletrostática;
- Dimensões: L=360 x P=350 x A=260 mm;
- Peso: 12,6 Kg ;
- Potência: 150 Watts;
- Tensão: 220 Volts;
- Acompanha : 2 Fusíveis extra;

Benefícios e Vantagens

- Fácil manuseio com pegadores embutidos
- Equipamento compacto e leve
- Baixa emissão de ruídos e vibrações
- Longa vida útil
- Possui proteção térmica
- Dupla função: pode-se utilizar a linha de pressão ou a linha de vácuo, o que proporciona praticidade
- Pode-se regular a pressão ou o vácuo utilizando-se o registro de retorno
- Presença de trap de vidro para evitar contaminação da bomba
- Possui plugue IEC padrão internacional

Produtos Relacionados