



# ***MESA AGITADORA PENDULAR***

## ***TE-240/1***

Utilizado para agitação pendular de funis de separação e outros recipientes similares contendo amostras que necessitam ser agitadas por longos períodos para sua completa homogeneização.

## Características Técnicas

### TE-240/1

- Rotação: 30 a 300 BPM;
- Controle de rotação: Analógico com display digital;
- Motor: Indução 1/6 HP;
- Temporizador: Digital - Programável HH:MM.  
Desligamento automático ao término do tempo programado;
- Plataforma: Emborrachada com dois separadores reguláveis;
- Gabinete: Em aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Dimensões: L=700 x P=540 x A=370 mm;
- Peso: 37 kg;
- Potência: 150 Watts;
- Tensão: 220 Volts;
- Acompanha: 02 Fusíveis extra; 02 Parafusos para fixação ;

## Benefícios e Vantagens

- Controle de rotação (BPM) via display digital de fácil visualização
- Temporizador digital de fácil programação
- Bandeja padrão: construída de maneira que se possa usar vários volumes de frasco por ter abas ajustáveis horizontalmente e racionáveis
- Alça para facilitar o transporte
- Plug IEC, padrão internacional
- Pés de borracha robustos de alta aderência amortecimento para maior estabilidade
- Sistema de fixação inferior para instalação da máquina em base sólida para altas rotações garantindo segurança
- Pode ser usada por longos períodos de trabalho
- Controle de Qualidade rígido, em que verificações e testes garantem o perfeito funcionamento do equipamento, proporcionando segurança e satisfação ao cliente
- Atendimento ao cliente, para tirar dúvidas e proporcionar explicações sobre o equipamento e metodologias
- Possibilidade de adaptações de acordo com as necessidades do cliente torna o equipamento já de linha um equipamento especial.