



# ***BALANÇA DE PRECISÃO***

## ***SHI-BL-3200H***

Utilizado em pesagem de materiais em geral.

## Características Técnicas

### SHI-BL-3200H

- Calibração: Externa;
- Capacidade: 3200g;
- Resolução no display: 0,01g;
- Repetibilidade: (Desvio padrão) menor igual 0,01g;
- Linearidade: 0,03g;
- Tempo de resposta: Aproximadamente: 1 a 1,2 segundos;
- Temperatura de trabalho: 5-40 °C;
- Coeficiente de temperatura: +/- 5 ppm/°C (10-30°C);
- Tamanho do prato: 160 x 124 (mm);
- Dimensões: (L)170 x (P)240 x (A)75 (mm);
- Peso: 2,2 kg ;
- Alimentação: Adaptador de corrente alternada - 90 - 264 V, 50/60 Hz;
- Display: LCD;
- Opcionais: Impressora EP-100 e EP-110 e interface para conexão com PC IFB-102A (RS232);

## Benefícios e Vantagens

- Balanças de resolução a um custo acessível
- Respostas rápidas para conforto e eficiência do operador
- Alta estabilidade: o modo 'High Stability' permite realizar leituras estáveis até mesmo sob condições ambientes desfavoráveis
- A função Contagem de Peças é oferecida como item de série
- Display Analógico: a capacidade remanescente é informada instantaneamente
- A conversão entre unidades é realizada num simples toque de tecla
- Utiliza prato quadrado para facilitar a operação
- Corpo Compacto: utiliza mecanismo eletromagnético de precisão tão compacto quanto o de uma balança portátil.