



## ***KIT COMPLETO DO PERMEÂMETRO DE GUELPH SEC-2800K1***

Utilizado para medir a condutividade hidráulica in-situ com alta precisão e rapidez. A avaliação precisa da condutividade hidráulica, sorvidade do solo e o potencial mátrico podem ser realizadas para todos os tipos de solo.

## Características Técnicas

### SEC-2800K1

- Profundidade da medição: De 15cm a 75cm sob a superfície do solo; Acessório opcional permite aumentar esta profundidade em mais de 80cm ;
- Partes do equipamento: Tripé de Montagem; Tubo de suporte e acessórios do tubo de ar inferior; Reservatório de montagem; Cabeçote de poço com escala e acessórios do tubo de ar superior ;
- Peso: 15kg;
- Acompanha: Tripé de campo; Trado de poço; Preparador de poço; Ferramentas de limpeza; Reservatório de água desmontável; Bomba de vácuo manual para teste; Maleta de transporte ;

### Benefícios e Vantagens

- O equipamento pode ser transportado, montado e operado facilmente por uma pessoa
- As medições podem ser realizadas de meia hora à duas horas, dependendo do tipo de solo
- Requer apenas 2,5L de água
- Acessórios opcionais: suporte para anéis (permite medições com o anel infiltrômetro de 10cm a 20cm de diâmetro do anel) e adaptador de tensão (permite medições em situações de tensão)