





BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO

R-TE-0582

Utilizado para aplicação de vácuo em evaporadores rotativos, estufas a vácuo e dessecadores, filtrações etc.





Características Técnicas

R-TE-0582

• Compressor: Pistão, isento de óleo;

Vácuo: 5 a ±700 mmHg;

Vazão: 24 Litros/minuto;

• Registro: Com indicador analógico para regulagem de vácuo; • Tensão: 220 Volts;

• Dimensões: L=240 x P=180 x A=190 mm;

Peso: 4 Kg;

• Potência: 85 Watts;

Benefícios e Vantagens

- Equipamento compacto, leve e de fácil manuseio
- Compressor: pistão isento de óleo, garantindo maior vida útil do equipamento
- Baixa emissão de ruídos e vibrações
- Possui registro com indicador analógico para regulagem de vácuo
- Permite trabalhar com: ácido clorídrico, anidrido, acetato, peróxido, nitrogênio e soda.

Produtos Relacionados



