



# ***BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO***

***R-TE-0582***

Utilizado para aplicação de vácuo em evaporadores rotativos, estufas a vácuo e dessecadores, filtrações etc.

## Características Técnicas

### R-TE-0582

- Compressor: Pistão, isento de óleo;
- Vácuo: 5 a  $\pm$ 700 mmHg;
- Vazão: 24 Litros/minuto;
- Registro: Com indicador analógico para regulagem de vácuo;
- Dimensões: L=240 x P=180 x A=190 mm;
- Peso: 4 Kg;
- Potência: 85 Watts;
- Tensão: 220 Volts;

## Benefícios e Vantagens

- Equipamento compacto, leve e de fácil manuseio
- Compressor: pistão isento de óleo, garantindo maior vida útil do equipamento
- Baixa emissão de ruídos e vibrações
- Possui registro com indicador analógico para regulagem de vácuo
- Permite trabalhar com: ácido clorídrico, anidrido, acetato, peróxido, nitrogênio e soda.

## Produtos Relacionados

