



**Telefone:** +55 (19) 2105-6161 **E-mail:** contato@tecnal.com.br

**Endereço:** João Leonardo Fustaino, nº 325 Distrito Industrial Uninorte Piracicaba/SP-Brasil • CEP 13.413-102

## ***BOMBA DE VÁCUO ISENTA DE ÓLEO R-TE-0582***



Utilizado para aplicação de vácuo em evaporadores rotativos, estufas a vácuo e dessecadores, filtrações etc.

## Características Técnicas

Compressor: Pistão, isento de óleo  
Vácuo: 5 a  $\pm$ 700 mmHg  
Vazão: 24 Litros/minuto  
Registro: Com indicador analógico para regulagem de vácuo  
Dimensões: L=240 x P=180 x A=190 mm  
Peso: 4 Kg  
Potência: 85 Watts  
Tensão: 220 Volts

## Benefícios e Vantagens

- Equipamento compacto, leve e de fácil manuseio
- Compressor: pistão isento de óleo, garantindo maior vida útil do equipamento
- Baixa emissão de ruídos e vibrações
- Possui registro com indicador analógico para regulagem de vácuo
- Permite trabalhar com: ácido clorídrico, anidrido, acetato, peróxido, nitrogênio e soda.

## Sobre a marca

REVENDA

A Tecnal firmou parcerias com os principais fornecedores de equipamentos para laboratórios de diversos segmentos de atuação, focada no bom funcionamento dos produtos, na facilidade de utilização e na alta precisão dos resultados!



**Tecnal**  
Central de vendas  
vendas@tecnal.com.br